

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
	και δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή και ποδοδιακόπτη για περισσότερη λειτουργικότητα.	
6	Συσκευή συρραφής με ασύμμετρες αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης, μέσης απορρόφησης από Γλυκολίδη, Διοξανόνη και Τρυμεθυλένη Καρβονάτη. Διαθέτει αντοχή στην τάση, 75% στις 14 ημέρες, και περίπου 40% στις 21 ημέρες. Ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε 90 - 110 ημέρες. Συσκευή διαφανή με μία βελόνη καμπυλότητας 3/8 κύκλου, υψηλής ποιότητας (Premium) αντιστρόφως κόπτουσα, μήκους 24 χιλ. από ανοξείδωτο ατσάλι 455 με περιεκτικότητα νικελίου 7,5 - 9,5%, με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, στην μία άκρη του, και θηλειά στην άλλη άκρη του. Με πάχος Νο 3/0, μήκος 30 εκ. Σε κυτία των 12 τμχ.	1